

畳屋の職人と柔道家・古賀稔彦、

そしてブレスレザー®の東洋紡が作る

全日本柔道連盟公認の柔道畳。

三四郎



柔の道をとともに歩いていきたい。畳屋として。



一般的に現在の柔道畳は、合成素材により作られています。三四郎もそう。合成素材はお手入れも簡単、耐久性もあります。ただ、人工の利便性だけを追求するだけではなく、三四郎の表面レザーには天然のイグサに近い質感を組み入れてきました。畳屋としての技術、経験、立場から、より畳に近づけて作ることが使命だと思っています。これからも温故知新で「柔道」に貢献していきたいと思っています。(代表取締役 前田敏康)

納入実績例

※以下は納入実績の一部です。

航空自衛隊防府南基地/海上自衛隊小月航空基地/警視庁第7機動隊/春日総合スポーツセンター/引佐総合体育館/特別養護老人ホーム君津夢の郷/平成医療学園/上智福岡中学・高等学校/麻布学園中学・高等学校/小野中学校/春木中学校/神戸大学付属中学校/同志社香里中学・高等学校/富山第一高等学校/新潟第一高等学校/関西学院高等学校/夙川学院高等学校/立命館宇治高等学校/慶應義塾大学/名城大学/北海道教育大学/秋田大学/日本工学院八王子専門学校



小野中学校



夙川学院高等学校



名城大学



麻布学園

前田畳製作所について

【名称】 株式会社前田畳製作所
【所在地】 (本社) 〒652-0816 神戸市兵庫区永沢町3-8-8
TEL:078-578-0172 FAX:078-578-0173
(西宮店) 〒663-8035 西宮市北口町18-5
TEL 0798-31-2091 FAX 0798-64-3174
(三木工場) 〒673-1106 三木市吉川町実楽458
TEL 0794-73-0390 FAX 0794-73-0118

【代表者】 前田 敏康
【創業】 1965年4月1日
【事業】 畳の製造、販売、メンテナンス。和室の施工、コーディネート草を素材とする新商品の開発、製造、販売。

※安心で安全な畳をお届けするために、ISO9001認証を取得しています。



ご注文・レンタル・サンプルのお取り寄せは…
 **078-578-0172**

さらに詳しい情報は <http://sanshiro-tatami.jp>

かげながら、柔の道のお手伝い。
前田畳製作所
<http://maeda-tatami.com>

本社 〒652-0816 神戸市兵庫区永沢町3-8-8 TEL 078-578-0172 FAX 078-578-0173

□ 西宮店 〒663-8035 西宮市北口町18-5 TEL 0798-31-2091 FAX 0798-64-3174 □ 三木工場 〒673-1106 三木市吉川町実楽458 TEL 0794-73-0390 FAX 0794-73-0118

DB-261B



柔道家・古賀稔彦氏と。

柔らかさから、
足の指へのかかり具合まで。
すべて競技者の視点で。

「畳の目(凹凸)は大きい方がいい。」

安全面と技の向上のために、医学博士でもある柔道家・古賀稔彦氏のアドバイスが反映されています。

畳の目は絶対に必要だと思います。凹凸がないものだと、非常にすべりやすくなります。寝技をかけた時などに、スルッとはずれることもあります。「適度な目の凹凸は、安全面でも技の上達に不可欠なんです。」(古賀氏)



古賀稔彦 PROFILE

平成の三四郎の異名をとり、数々の日本および世界の大会を連覇。バルセロナ五輪では、大会直前に大怪我を負いながらも金メダルを獲得、両手を広げ雄叫びをあげ、日本中の感動をよんだ。

柔道八段・古賀塾塾長・医学博士・IPU環太平洋大学体育学部体育学科教授・IPU環太平洋大学女子柔道部総監督・日本健康医療専門学校校長

+ マックスガード®加工

菌やカビを抑制する加工を施しました。大腸菌、黄色ブドウ球菌、白癬菌に対して増殖抑制効果があります。日本で感染が広がっている新型水虫「トンズランス菌」に対しても、増殖抑制効果があります。

+ フタル酸系可塑剤不使用

生殖毒性が疑われる物質として規制の対象になりつつあるフタル酸系可塑剤。ヨーロッパではすでに、玩具・育児用品に使用禁止されています。三四郎もその影響を考慮し、使用していません。

吸湿性が3倍に。
冬はあたたかく、夏はさらさらで
べたつかない、を追究。

東洋紡のブレスレザ®を使用。

従来の柔道畳の問題点を解決するために、東洋紡との共同開発を。

ブレスレザ®の 東洋紡と。



表面は東洋紡のプレスレザー®を使用。

優れた吸放湿性を持つ特殊有機ポリマー配合。ベタつかずさらさらした触り心地を可能に。

吸放湿性能に優れており、畳表面のベタ付きを抑制するとともに、速乾機能も。だから、素足が触れた時のべたつき感が抑えられ、汗なども乾きやすくなっています。冬はあたたかく、夏はさらさらでベタつかない。柔道畳の厚みは1.3mm。普及品に比べて厚みがあり耐久性があります。またその畳目の凹凸を大きくし、グリップ性能も向上させました。また柔道用の畳表に必要な抗菌・防カビ性に優れています。



プレスレザー®は東洋紡株式会社登録商標です。

+ マックスガード®加工

防カビ・防臭・消臭の機能があり、抗菌性に優れた加工を施しています。白黴菌、大腸菌、黄色ブドウ球菌に対しても抑制効果があります。日本でも感染が広がっている新型水虫「トズランス菌」に対する効果も。

マックスガード®加工は東洋クロス株式会社の登録商標です。

+ フタル酸系可塑剤不使用

近年、ポリ塩化ビニル製品に使用されるフタル酸エステル系可塑剤が、生殖毒性が疑われる物質として規制の対象になりつつあります。プレスレザーは畳表の素材としてフタル酸エステル系可塑剤を使用していません。


すべりにくい畳の目。グリップ性能の向上。

古賀氏のアドバイスのもと開発を。大きな凹凸(おとつ)が、しっかりと足の指にかかるように。一般の普及品よりも表面の凹凸の差を大きくしています。足裏にしっかり掛かり、踏ん張ることでしっかりと止まり、力を入れなければうまくスべる。柔道をするうえで理想の畳表を追求しました。足さばきがスムーズにでき、事故が少なく安全に柔道ができます。



上の畳表が三四郎。表面に凹凸(おとつ)がしっかりとついています。

従来の天然の畳の持つチカラへ近づける




表面ベタつき検査の結果も一般のPVC畳に比べてイ草に近くなっています。

選べる、カバー式と密着式

製法には大きく分けて2種類。

畳表と畳床を全面接着する密着式と、畳表を畳床に縫い付けるカバー式。それぞれに利点があります。三四郎シリーズでは、すべてのタイプについて、カバー式と密着式の両製法で対応可能です。



やじるしの部分(畳表表面と床)を接着するのが「密着式」。接着しないのが「カバー式」。

強力ノンスリップ加工。

前田畳製作所が企画開発。オリジナル素材を柔道畳の裏面に使用。

体育館やアリーナなどでの大会等、必要なときにだけ柔道畳を敷く際に便利なスベリ止め加工(強力ノンスリップ加工※オプション)。縫い付けなので剥がれる心配が少ないのもポイント。そのため、授業等で使用する程度であれば外枠等で畳を固定せず使用できます。(ただし、常設したり、試合会場として使用する場合は、別途ノンスリップシートや外枠等を併用することをおすすめします。)



カラーの変更がある場合があります。

全日本柔道連盟公認。

全柔連公認のオリジナル柔道畳

三四郎シリーズの中でも、BL-Pタイプは財団法人全日本柔道連盟から公認されており、全国規模の大会でも使用されています。(BL-Pタイプはカバー式、密着式のいずれの製法でも公認、また強力ノンスリップ加工の有無にかかわらず公認されています。)



豊富なカラーバリエーション。

三四郎は6つのカラーをご用意しています。単色使いも、組合せも。グリーン、ブルー、イエロー、レッド、北京オリンピックグリーン、北京オリンピックイエロー。一番人気は、北京オリンピックでも使用されていた北京オリンピックグリーン、北京オリンピックイエロー。スタンダードなイ草色(グリーン)もあります。



グリーン、レッド、北京オリンピックグリーン、北京オリンピックイエローは前田畳製作所オリジナルです。

ブレスレザー®の基本スペックと価格表

1820m/m×910m/m×60m/m

製品名	対象レベル	製法	裏面ノンスリップ加工	重量	価格(税別)	備考
BL-L	初心者	カバー式	○	約12.0kg	¥33,000	BL-L003
			×	約11.0kg	¥29,000	BL-L001
		密着式	○	約12.0kg	¥35,000	BL-L004
			×	約11.0kg	¥31,000	BL-L002
BL-M	初・中級者	カバー式	○	約12.5kg	¥34,000	BL-M003
			×	約11.5kg	¥30,000	BL-M001
		密着式	○	約12.5kg	¥36,000	BL-M004
			×	約11.5kg	¥32,000	BL-M002
BL-CH	中級者 (ソフトタイプ)	カバー式	○	約13.0kg	¥36,000	BL-CH003
			×	約12.0kg	¥32,000	BL-CH001
		密着式	○	約13.0kg	¥38,000	BL-CH004
			×	約12.0kg	¥34,000	BL-CH002
BL-JH	中級者	カバー式	○	約13.0kg	¥36,000	BL-JH003
			×	約12.0kg	¥32,000	BL-JH001
		密着式	○	約13.0kg	¥38,000	BL-JH004
			×	約12.0kg	¥34,000	BL-JH002
BL-H	中・上級者	カバー式	○	約13.5kg	¥37,000	BL-H003
			×	約12.5kg	¥33,000	BL-H001
		密着式	○	約13.5kg	¥39,000	BL-H004
			×	約12.5kg	¥35,000	BL-H002
BL-P	全国大会上級者 (全日本柔道連盟公認)	カバー式	○	約14.0kg	¥38,000	BL-P003
			×	約13.0kg	¥34,000	BL-P001
		密着式	○	約14.0kg	¥40,000	BL-P004
			×	約13.0kg	¥36,000	BL-P002

ブレスレザー®の基本スペックと価格表(国際規格サイズ)

2000m/m×1000m/m×60m/m

BL-CH/I	中級者 (ソフトタイプ)	カバー式	○	約14.0kg	¥46,000	BL-CH/I003
			×	約13.0kg	¥40,000	BL-CH/I001
		密着式	○	約14.0kg	¥49,000	BL-CH/I004
×	約13.0kg		¥43,000	BL-CH/I002		
BL-JH/I	中級者	カバー式	○	約14.0kg	¥46,000	BL-JH/I003
			×	約13.0kg	¥40,000	BL-JH/I001
		密着式	○	約14.0kg	¥49,000	BL-JH/I004
			×	約13.0kg	¥43,000	BL-JH/I002
BL-P/I	全国大会上級者 (全日本柔道連盟公認)	カバー式	○	約15.5kg	¥49,000	BL-P/I003
			×	約14.5kg	¥43,000	BL-P/I001
		密着式	○	約15.5kg	¥52,000	BL-P/I004
			×	約14.5kg	¥46,000	BL-P/I002

旧来品の基本スペックと価格表

1820m/m×910m/m×60m/m

製品名	対象レベル	製法	裏面ノンスリップ加工	重量	価格(税別)	備考
L	初級者	カバー式	○	約12.0kg	¥30,000	L-03
			×	約11.0kg	¥26,000	L-01
		密着式	○	約12.0kg	¥32,000	L-04
			×	約11.0kg	¥28,000	L-02
CH	中級者 (ソフトタイプ)	カバー式	○	約13.0kg	¥32,000	CH-03
			×	約12.0kg	¥28,000	CH-01
		密着式	○	約13.0kg	¥34,000	CH-04
			×	約12.0kg	¥30,000	CH-02
JH	中級者	カバー式	○	約13.0kg	¥32,000	JH-03
			×	約12.0kg	¥28,000	JH-01
		密着式	○	約13.0kg	¥34,000	JH-04
			×	約12.0kg	¥30,000	JH-02

フルオーダーも承ります!! 量の柔らかさ、利用レベルなど、ご希望に応じてお作りします。ぜひご相談ください。

1枚~大量のご注文まで。

1枚だけ入れ替えたい...というご要望から大きな施設への納品にもご対応いたします。自社工場を持つ当社。ていねい、かつスピーディーに対応いたします。



大切なメンテナンス

修練においても実施される練習後の清掃。しかしながらそれだけでは落ちない汚れなどは、ご相談ください。より長くより気持ちよく使用していただくために。



サンプルを送ります。

実際にグリップや色、クッション性能などを確認していただくために、サンプルをご用意しております。ご検討時にご利用ください。



柔道場名等のプリントも可能!

柔道場の名前や学校名、ロゴ、文字などをプリントすることができます。イメージをお伝えいただければ、ご提案もさせていただきます。



ご家庭にも柔道場を。

いつでも練習できるようにと、ご家庭の一部を柔道場されるご家庭が増えています。お部屋のカタチに合わせて作ります。



レンタルします!

各種イベント、期間限定の催しなどに、柔道畳三四郎をお貸ししています。キッズスペースなどにもご利用いただけます。



柔道畳を敷く場合に役立つ便利な付属品

商品は一部です。詳細はHPでも掲載中。



普段は柔道場ではなく、さまざまな用途として活用したい施設に。柔道畳を敷く場合に役立つ便利な付属品も取り扱っています。

1.量運搬車 2.壁面防護パッド 3.木製畳寄せ(木枠) 4.畳下クッション(衝撃を畳全体で受け止める効果があります。使い畳や古くなってへたった畳の下に敷いて使用) 5.投げ込みマット